

Fritten Standardprogramm

Produkt:	Art	PbO	Na ₂ O	K ₂ O	Li ₂ O	CaO	MgO	BaO	ZnO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	B ₂ O ₃	ZrO ₂	WAK 20-400°C	Bemerkungen:
30 00 01	Mol					1,000				0,100	0,200	1,000		76,2	Kalziumboratfritte als Ersatz für Colemanit
30 00 02	Mol					0,150			0,850		0,200	0,200		44,3	Zinkoxidfritte mit 66% Zinkoxid, Ersatz f. rohes Zinkoxid
30 01 05	Mol		0,150		0,100	0,200		0,450	0,100	0,100	1,800	1,000		70,7	Niedrigschmelzende bleifreie Fritte
30 01 07	Mol		0,100	0,200		0,700				0,500	4,000	1,000		54,7	Strenge Fritte mit niedrigem WAK gegen Haarrisse
30 01 10	Mol		0,200	0,500					0,300	0,200	1,800	0,300		108,3	Alkalifritte für Effekglasuren
30 01 11	Mol			0,100		0,550	0,050		0,300	0,100	1,200	0,600		57,8	Niedrigschmelzende Borschleierfritte
30 01 12	Mol		0,750	0,100		0,150				0,150	1,600	0,600		123,6	Alkalifritte für Effekglasuren und Ägyptischblau
30 01 13	Mol			0,200	0,100	0,250		0,200	0,250	0,200	2,000	0,400		73,2	Fritte für Effekglasuren und Mattglasuren
30 01 14	Mol			0,150	0,300	0,300			0,250	0,150	2,000	0,150		82,4	Fritte für Kraqueleeglasuren und Effekglasuren
30 01 15	Mol		1,000							0,100	3,000	2,000		86,1	Aventurin- und Rakufritte, auch für Effekglasuren
30 01 20	Mol		0,300	0,300		0,400				0,050	1,200	0,600		117,9	Alkalifritte für Ägyptischblau, Raku- und Effekglasuren
30 01 21	Mol		0,750					0,100	0,150		2,000	0,300		113,2	Alkalifritte für Ägyptischblau und Effekglasuren
30 02 01	Mol		0,250			0,650	0,100			0,200	2,000	0,200		68,3	Kalziumseidenmattfritte für Mattglasuren
30 02 02	Mol		0,100			0,400			0,500	0,100	1,000	0,100		74,0	Zinkseidenmattfritte für Mattglasuren
30 02 03	Mol					0,200	0,100	0,100	0,600	0,050	1,000	0,100		60,0	Zink/Bariumseidenmattfritte für Mattglasuren
30 11 01	Mol			0,200		0,400			0,400	0,180	2,800	0,200		65,9	Strenge, getrübe Fritte mit Borschleier
30 11 03	Mol		0,300	0,100		0,500	0,100			0,300	4,000	0,600	0,250	61,0	Zinkfreie Zirkonfritte für Geschirrglasuren

Produkt:	Art	PbO	Na ₂ O	K ₂ O	Li ₂ O	CaO	MgO	BaO	ZnO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	B ₂ O ₃	ZrO ₂	WAK 20-400°C	Bemerkungen:
30 01 02	Mol	1,000								0,100	1,500			69,0	Niedrigschmelzendes Bleisilikat
30 01 03	Mol	0,600				0,400				0,100	2,000	0,100		63,0	Strenge Bleifritte für Oxide und Farbkörper geeignet
30 01 04	Mol	0,600				0,200			0,200	0,100	1,500	0,150		62,3	Niedrigviskose Bleifritte
30 03 01	Mol	0,220	0,050	0,050		0,130	0,160		0,390	0,050	0,700	0,150		80,8	Weiche Zinkmattfritte für Mattglasuren
30 03 03	Mol	0,200						0,450	0,350	0,100	1,000			113,5	Zink/Bariummattfritte für Mattglasuren

Die angeführten Produkte stellen eine Auswahl aus unserem Frittenprogramm dar. Sie dienen zum Aufbau von Glasuren für alle in der Keramik üblichen Oberflächen und Einsatzgebiete. Unsere Fritten sind auf einen Rückstand von 2-6% > 63µm gemahlen. Für spezielle Anwendungen stehen noch weitere Fritten auf Anfrage zur Verfügung. Gerne beraten wir sie bei der Wahl der für den angedachten Eisatzzweck geeigneten Fritte.

Für weitere Auskünfte steht ihnen Herr Andreas Widhalm jederzeit gerne zur Verfügung!

Andreas M. Widhalm
 Tel. (0043) 0699/11002166
 E-Mail: andreas.widhalm@glasurfARBWERK.at